

**Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей**  
**Выключатель, 2-пол.**



| Спецификация                                                                                          | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 0122 01  | 1/5                 | 01          | 4010337122012 |
|  Белый глянцевый   | 0122 03  | 1/5                 | 01          | 4010337122036 |
|  Белый матовый     | 0122 27  | 1/5                 | 01          | 4010337122272 |
|  Антрацитовый      | 0122 28  | 1/5                 | 11          | 4010337122289 |
|  Цвет «алюминий»   | 0122 26  | 1/5                 | 11          | 4010337122265 |
|  Черный матовый    | 0122 005 | 1/5                 | 11          | 4010337037934 |
|  Нержавеющая сталь | 0122 600 | 1/5                 | 11          | 4010337021773 |

**Технические характеристики**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Глубина установки:                         | 28 мм               |
| Поперечное сечение соединительных проводов |                     |
| - для жестких и гибких проводов до:        | 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Номинальная мощность                       |                     |
| - LEDi/ CFLi:                              | 100 Вт              |

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

---

## Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

---

## Комплект поставки

- Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мА входит в комплект поставки.

---