

**Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с накладкой и клавишей  
Выключатель 2-пол.**



| Спецификация  | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|---|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  Белый    | 0122 40 | 1/5                 | 01          | 4010337122401 |
|  Серый   | 0122 42 | 1/5                 | 11          | 4010337122425 |
|  Красный | 0122 43 | 1/5                 | 11          | 4010337122432 |
|  Синий   | 0122 46 | 1/5                 | 11          | 4010337122463 |
|  Черный  | 0122 47 | 1/5                 | 11          | 4010337122470 |

### Характеристики

- Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мА входит в комплект поставки.

### Технические характеристики

|  |                     |
|--|---------------------|
| Глубина установки:                         | 28 мм               |
| Поперечное сечение соединительных проводов |                     |
| - для жестких и гибких проводов:           | 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Номинальная мощность                       |                     |
| - LEDi/ CFLi:                              | 100 Вт              |

## Указания

- Также имеется возможность подключения с подсветкой.

---