

Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с накладкой и клавишей
Выключатель, 2-пол.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0122 40	1/5	01	4010337122401
 Серый	0122 42	1/5	11	4010337122425
 красный	0122 43	1/5	11	4010337122432
 Синий	0122 46	1/5	11	4010337122463
 Черный	0122 47	1/5	11	4010337122470

Характеристики

- Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мА входит в комплект поставки.

Технические характеристики

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.
