






**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В-с расположенной прямо клавишей  
Перекрестный выключатель**



| Спецификация  | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Белый глянцевый    | 0123 201 | 1/5                 | 01          | 4010337052708 |
|  Белый матовый     | 0123 27  | 1/5                 | 01          | 4010337029342 |
|  Антрацитовый      | 0123 28  | 1/5                 | 11          | 4010337029366 |
|  Цвет «алюминий»   | 0123 26  | 1                   | 11          | 4010337029359 |
|  Черный матовый    | 0123 005 | 1                   | 11          | 4010337037996 |
|  Серый матовый     | 0123 015 | 1                   | 11          | 4010337077114 |
|  Нержавеющая сталь | 0123 600 | 1                   | 11          | 4010337021254 |

**Технические характеристики**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Глубина установки:  | 28 мм               |
| Поперечное сечение соединительных проводов<br>- для жестких и гибких проводов до: | 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Номинальная мощность<br>- LED/ CFL:   | 100 Вт              |

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

---

## Указания

- В зависимости от наличия.

---