

**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В-с расположенной прямо клавишей
Перекрестный выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	0123 201	1/5	01	4010337052708
 Белый матовый	0123 27	1/5	01	4010337029342
 Антрацитовый	0123 28	1/5	11	4010337029366
 Цвет «алюминий»	0123 26	1	11	4010337029359
 Черный матовый	0123 005	1	11	4010337037996
 Серый матовый	0123 015	1	11	4010337077114
 Нержавеющая сталь	0123 600	1	11	4010337021254

Технические характеристики

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность - LED/ CFL:	100 Вт

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

