







**Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~с расположенной прямо клавишей  
Универсальный выключатель / проходной выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	0124 201	1/5	01	4010337052715
 Белый матовый	0124 27	1/5	01	4010337029403
 Антрацитовый	0124 28	1/5	11	4010337029427
 Цвет «алюминий»	0124 26	1	11	4010337029410
 Черный матовый	0124 005	1	11	4010337037958
 Нержавеющая сталь	0124 600	1	11	4010337021230

**Технические характеристики**

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм <sup>2</sup>
Номинальная мощность - LEDi/ CFLi:	100 Вт

## Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.
  - В зависимости от наличия.
- 

## Комплект поставки

- Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мА входит в комплект поставки.
-