










**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойн.
Двухканальный выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	0125 01	1/5	01	4010337125013
 Белый глянцевый	0125 03	1/5	01	4010337125037
 Белый матовый	0125 27	1/5	01	4010337125273
 Антрацитовый	0125 28	1/5	11	4010337125280
 Цвет «алюминий»	0125 26	1/5	11	4010337125266
 Черный матовый	0125 005	1/5	11	4010337038016
 Серый матовый	0125 015	1/5	11	4010337077138
 Нержавеющая сталь	0125 600	1/5	11	4010337021780

Технические характеристики

Глубина установки
- 0125 ...: 28 мм

- 0128 ...: 32 мм

Поперечное сечение соединительных
проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

Указания

- В зависимости от наличия.
