

Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с накладкой и клавишей двойной
Двухканальный выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0125 40	1/5	01	4010337125402
 Серый	0125 42	1/5	11	4010337125426
 красный	0125 43	1/5	11	4010337125433
 Синий	0125 46	1/5	11	4010337125464
 Черный	0125 47	1/5	11	4010337125471

Технические характеристики

Глубина установки

- 0125 ...	28 мм
- 0128 ...	32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм²
-------------------------------------	---------

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi:	100 Вт
---------------	--------