




**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойн.  
Двухканальный выключатель**



| Спецификация  | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|---|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  Белый            | 0125 66 | 1/5                 | 13          | 4010337125662 |
|  Антрацитовый    | 0125 67 | 1/5                 | 13          | 4010337125679 |
|  Цвет «алюминий» | 0125 65 | 1/5                 | 13          | 4010337125655 |

### Технические характеристики

Глубина установки

- 0125 ...: 25 мм
- 0128 ...: 28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

### Указания

- С осязаемым руководством пользователя.
- Защита от кражи посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.
- В зависимости от наличия.