

**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойн.
Двухканальный выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0125 66	1/5	13	4010337125662
 Антрацитовый	0125 67	1/5	13	4010337125679
 Цвет «алюминий»	0125 65	1/5	13	4010337125655

Технические характеристики

Глубина установки

- 0125 ...:	25 мм
- 0128 ...:	28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
-------------------------------------	---------------------

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi:	100 Вт
---------------	--------

Указания

- С осязаемым руководством пользователя.
- Защита от кражи посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.
- В зависимости от наличия.