




**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойн.  
Двухканальный выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0125 66	1/5	13	4010337125662
 Антрацитовый	0125 67	1/5	13	4010337125679
 Цвет «алюминий»	0125 65	1/5	13	4010337125655

### Технические характеристики

Глубина установки

- 0125 ...: 25 мм
- 0128 ...: 28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

### Указания

- С осязаемым руководством пользователя.
- Защита от кражи посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.
- В зависимости от наличия.