










**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей**  
**Универсальный выключатель / проходной выключатель**



| Спецификация  | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 0126 01  | 1/5                 | 01          | 4010337126010 |
|  Белый глянцевый   | 0126 03  | 1/5                 | 01          | 4010337126034 |
|  Белый матовый     | 0126 27  | 1/5                 | 01          | 4010337126270 |
|  Антрацитовый      | 0126 28  | 1/5                 | 11          | 4010337126287 |
|  Цвет «алюминий»   | 0126 26  | 1/5                 | 11          | 4010337126263 |
|  Черный матовый    | 0126 005 | 1/5                 | 11          | 4010337037965 |
|  Серый матовый     | 0126 015 | 1/5                 | 11          | 4010337077145 |
|  Нержавеющая сталь | 0126 600 | 1/5                 | 11          | 4010337021742 |

### Технические характеристики

Глубина установки: 28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Номинальная мощность  
- LEDi/ CFLi:

100 Вт

---

## Указания

- В зависимости от наличия.

---