

Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей
Универсальный выключатель / проходной выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	0126 01	1/5	01	4010337126010
 Белый глянцевый	0126 03	1/5	01	4010337126034
 Белый матовый	0126 27	1/5	01	4010337126270
 Антрацитовый	0126 28	1/5	11	4010337126287
 Цвет «алюминий»	0126 26	1/5	11	4010337126263
 Черный матовый	0126 005	1/5	11	4010337037965
 Серый матовый	0126 015	1/5	11	4010337077145
 Нержавеющая сталь	0126 600	1/5	11	4010337021742

Технические характеристики

Глубина установки: 28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Номинальная мощность
- LEDi/ CFLi:

100 Вт
