

Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с накладкой и клавишей
Универсальный выключатель / проходной выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0126 40	1/5	01	4010337126409
 Серый	0126 42	1/5	11	4010337126423
 красный	0126 43	1/5	11	4010337126430
 Синий	0126 46	1/5	11	4010337126461
 Черный	0126 47	1/5	11	4010337126478

Технические характеристики

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм²
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт

Указания

- Если для этого выключателя нужна подсветка, предусмотрите контрольный выключатель.