




Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей
Универсальный выключатель / проходной выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0126 66	1/5	13	4010337126669
 Антрацитовый	0126 67	1/5	13	4010337126676
 Цвет «алюминий»	0126 65	1/5	13	4010337126652

Технические характеристики

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность - LEDi/ CFLi:	100 Вт

Указания

- С осязаемым руководством пользователя.
 - Защита от кражи посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.
 - Если для этого выключателя нужна подсветка, предусмотрите контрольный выключатель.
 - Последующее изделие: 3126 00 + 3496 хх.
- Поставка с августа 2024 года.
- В зависимости от наличия.