










**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей  
Перекрестный выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	0127 01	1/5	01	4010337127017
 Белый глянцевый	0127 03	1/5	01	4010337127031
 Белый матовый	0127 27	1/5	01	4010337127277
 Антрацитовый	0127 28	1/5	11	4010337127284
 Цвет «алюминий»	0127 26	1/5	11	4010337127260
 Черный матовый	0127 005	1/5	11	4010337037989
 Серый матовый	0127 015	1/5	11	4010337077169
 Нержавеющая сталь	0127 600	1/5	11	4010337021759

**Технические характеристики**

Глубина установки: 28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Номинальная мощность  
- LEDi/ CFLi:

100 Вт

---

## Указания

- В зависимости от наличия.

---