









**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей  
Перекрестный выключатель**



| Спецификация  | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 0127 01  | 1/5                 | 01          | 4010337127017 |
|  Белый глянцевый   | 0127 03  | 1/5                 | 01          | 4010337127031 |
|  Белый матовый     | 0127 27  | 1/5                 | 01          | 4010337127277 |
|  Антрацитовый      | 0127 28  | 1/5                 | 11          | 4010337127284 |
|  Цвет «алюминий»   | 0127 26  | 1/5                 | 11          | 4010337127260 |
|  Черный матовый    | 0127 005 | 1/5                 | 11          | 4010337037989 |
|  Серый матовый     | 0127 015 | 1/5                 | 11          | 4010337077169 |
|  Нержавеющая сталь | 0127 600 | 1/5                 | 11          | 4010337021759 |

**Технические характеристики**

Глубина установки: 28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов  
- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Номинальная мощность  
- LEDi/ CFLi:

100 Вт

---

## Указания

- В зависимости от наличия.

---