









**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей
Перекрестный выключатель**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	0127 01	1/5	01	4010337127017
 Белый глянцевый	0127 03	1/5	01	4010337127031
 Белый матовый	0127 27	1/5	01	4010337127277
 Антрацитовый	0127 28	1/5	11	4010337127284
 Цвет «алюминий»	0127 26	1/5	11	4010337127260
 Черный матовый	0127 005	1/5	11	4010337037989
 Серый матовый	0127 015	1/5	11	4010337077169
 Нержавеющая сталь	0127 600	1/5	11	4010337021759

Технические характеристики

Глубина установки: 28 мм

Поперечное сечение соединительных
проводов- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Номинальная мощность
- LEDi/ CFLi:

100 Вт

Указания

- В зависимости от наличия.
