










**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойной
Перекрестный переключатель, 2-клавишн.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый гляцевый	0128 01	1/5	01	4010337128014
 Белый гляцевый	0128 03	1/5	01	4010337128038
 Белый матовый	0128 27	1/5	01	4010337128274
 Антрацитовый	0128 28	1/5	11	4010337128281
 Цвет "алюминий"	0128 26	1/5	11	4010337128267
 Черный матовый	0128 005	1/5	11	4010337038030
 Серый матовый	0128 015	1/5	11	4010337077176
 Нержавеющая сталь	0128 600	1/5	11	4010337021797

Технические характеристики

Глубина установки
- 0125 ...: 28 мм

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

- 0128 ...: 32 мм

Поперечное сечение соединительных
проводов

- для жестких и гибких проводов: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт
