


**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойн.
Проходной выключатель, 2-клавишн.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый гляцевый	0128 112	1/5	01	4010337043874

Технические характеристики

Глубина установки

- 0125 ...: 28 мм
- 0128 ...: 32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

Указания

- В зависимости от наличия.