

**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойн.
Проходной выключатель, 2-клавишн.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0128 66	1	13	4010337128663
 Антрацитовый	0128 67	1	13	4010337128670
 Цвет «алюминий»	0128 65	1	13	4010337128656

Технические характеристики

Глубина установки

- 0125 ...: 25 мм
- 0128 ...: 28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

Указания

- С осязаемым руководством пользователя.
- Защита от кражи посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.
- В зависимости от наличия.