

**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойн.
Проходной выключатель, 2-клавишн.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0128 66	1	13	4010337128663
 Антрацитовый	0128 67	1	13	4010337128670
 Цвет «алюминий»	0128 65	1	13	4010337128656

Технические характеристики

Глубина установки	
- 0125 ...:	25 мм
- 0128 ...:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт

Указания

- С осязаемым руководством пользователя.
- Защита от кражи посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.
- В зависимости от наличия.