









Кнопочный выключатель 10 А 250 В~ с расположенной прямо клавишей
Переключающий контакт 1-пол.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	0130 201	1/5	01	4010337066064
 Белый матовый	0130 27	1/5	01	4010337029434
 Антрацитовый	0130 28	1/5	11	4010337029458
 Цвет «алюминий»	0130 26	1/5	11	4010337029441
 Черный матовый	0130 005	1/5	11	4010337037910
 Серый матовый	0130 015	1/5	11	4010337077183
 Нержавеющая сталь	0130 600	1/5	11	4010337035947

Технические характеристики

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²