

**Кнопочный выключатель 10 А 250 В~ с накладкой и с вертикально расположенной клавишей
Переключающий контакт 1-пол.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0130 40	1/5	01	4010337130406
 Серый	0130 42	1/5	11	4010337130420
 Красный	0130 43	1/5	11	4010337130437
 Синий	0130 46	1/5	11	4010337130468
 Черный	0130 47	1/5	11	4010337130475

Технические характеристики

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов:	2,5 мм ²

Указания

- Благодаря вертикальному положению клавиши подходит к кнопочным выключателям.