

Кнопочный выключатель 10 A 250 В~ с расположенной прямо клавишей
Переключающий контакт 1-пол.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0130 66	1/5	13	4010337130666
 Антрацитовый	0130 67	1/5	13	4010337130673
 Цвет «алюминий»	0130 65	1/5	13	4010337130659

Технические характеристики

Глубина установки: 28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Указания

- С осозаемым руководством пользователя.
- Защита от кражи посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.
- Благодаря вертикальному положению клавиши подходит к кнопочным выключателям.
- В зависимости от наличия.