




**Кнопочный выключатель 10 А 250 В~ с расположенной прямо клавишей
Переключающий контакт 1-пол.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0130 66	1/5	13	4010337130666
 Антрацитовый	0130 67	1/5	13	4010337130673
 Цвет «алюминий»	0130 65	1/5	13	4010337130659

Технические характеристики

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²

Указания

- С осязаемым руководством пользователя.
- Защита от кражи посредством использования дополнительного закручивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.
- Благодаря вертикальному положению клавиши подходит к кнопочным выключателям.
- В зависимости от наличия.