









Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей Универсальный выключатель / проходной выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	0136 01	1/5	01	4010337136019
 Белый глянцевый	0136 03	1/5	01	4010337136033
 Белый матовый	0136 27	1/5	01	4010337136279
 Антрацитовый	0136 28	1/5	11	4010337136286
 Цвет «алюминий»	0136 26	1/5	11	4010337136262
 Черный матовый	0136 005	1/5	11	4010337037941
 Серый матовый	0136 015	1/5	11	4010337077190
 Нержавеющая сталь	0136 600	1/5	11	4010337021766

Технические характеристики

Глубина установки: 28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi:

100 Вт

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.
 - В зависимости от наличия.
-

Комплект поставки

- Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мА входит в комплект поставки.
-