



**Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей  
Универсальный выключатель / проходной выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый гляцевый	0136 112	1/5	01	4010337043911

**Технические характеристики**

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм <sup>2</sup>
Номинальная мощность - LEDi/ CFLi:	100 Вт

**Указания**

- Возможно также подключение с подсветкой.
- В зависимости от наличия.

**Комплект поставки**

- Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мА входит в комплект поставки.