





**Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с накладкой и клавишей
Универсальный выключатель/перекрестный переключатель**



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  Белый | 0136 40 | 1/5 | 01 | 4010337136408 |
|  Серый | 0136 42 | 1/5 | 11 | 4010337136422 |
|  Красный | 0136 43 | 1/5 | 11 | 4010337136439 |
|  Синий | 0136 46 | 1/5 | 11 | 4010337136460 |
|  Черный | 0136 47 | 1/5 | 11 | 4010337136477 |

Характеристики

- Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мА входит в комплект поставки.

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Глубина установки: | 28 мм |
| Поперечное сечение соединительных проводов | |
| - для жестких и гибких проводов: | 2,5 мм ² |
| Номинальная мощность | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 Вт |

Указания

- Также имеется возможность подключения с подсветкой.
