




Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей Универсальный выключатель / проходной выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0136 66	1/5	13	4010337136668
 Антрацитовый	0136 67	1/5	13	4010337136675
 Цвет «алюминий»	0136 65	1/5	13	4010337136651

Технические характеристики

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность - LEDi/ CFLi:	100 Вт

Указания

- С осязаемым руководством пользователя.
- Защита от кражи посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.
- Возможно также подключение с подсветкой.
- В зависимости от наличия.

Комплект поставки

- Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мА входит в комплект поставки.