



## Вставка клавишного и клавишно-кнопочного выключателя 10 А 250 В~ проходной выключатель/проходной кнопочный выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Проходной выключатель / проходной кнопочный	0139 00	1/5	01	4010337022725

### Характеристики

- Клавишный и кнопочный выключатель, у которого левая клавиша выполнена в виде выключателя, а правая клавиша – в виде кнопочного выключателя.
- Для переключения и управления цветом светодиодного светильникового для ориентации.
- Для ручного управления датчиками движения.
- Для активации дополнительных устройств диммера.
- Для активации подключенного освещения.

### Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм <sup>2</sup>
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт

### Указания

- В зависимости от наличия.