


**Вставка клавишного и клавишно-кнопочного выключателя
10 AX 250 В~
проходной выключатель/проходной кнопочный выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Проходной выключатель /{br} проходной кнопочный	0139 00	1/5	01	4010337022725

Характеристики

- Клавишный и кнопочный выключатель, у которого левая клавиша выполнена в виде выключателя, а правая клавиша – в виде кнопочного выключателя.
- Для переключения и управления цветом светодиодного указателя для ориентации.
- Для ручного управления датчиками движения.
- Для активации дополнительных устройств диммера.
- Для активации подключенного освещения.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность - LEDi/ CFLi:	100 Вт