

**Кнопочный выключатель для гостиничной карточки 10 AX 250 В~ с полем для надписи  
Переключающий контакт 1-пол.**



| Спецификация                                                                                                            | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый                   | 0140 01  | 1                   | 01          | 4010337140016 |
|  Белый глянцевый                     | 0140 03  | 1                   | 01          | 4010337140030 |
|  Белый матовый                       | 0140 27  | 1                   | 01          | 4010337140276 |
|  Антрацитовый                        | 0140 28  | 1                   | 11          | 4010337140283 |
|  Цвет «алюминий»                     | 0140 26  | 1                   | 11          | 4010337140269 |
|  Черный матовый                      | 0140 005 | 1                   | 11          | 4010337037170 |
|  Серый матовый                       | 0140 015 | 1                   | 11          | 4010337077244 |
|  Нержавеющая сталь<br>(лакированная) | 0140 600 | 1                   | 11          | 4010337021971 |
|  Бронза                              | 0140 603 | 1/5                 | 11          | 4010337106159 |

## Характеристики

- Кнопочный выключатель для гостиничной карточки с защитой от несанкционированного демонтажа может, например, взять на себя функции безопасности или энергосбережения.
- При извлечении карты все, возможно еще включенные, потребители выключаются.
- Только после вставки карты кнопочный выключатель вновь активирует электрическую цепь.

---

## Технические характеристики

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Глубина установки:                         | 28 мм               |
| Поперечное сечение соединительных проводов |                     |
| - для жестких и гибких проводов до:        | 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Номинальная мощность                       |                     |
| - LEDi/ CFLi:                              | 100 Вт              |

---

## Указания

- Другие исполнения по запросу.

---

## Комплект поставки

- Прилагается табличка для надписи с чистым полем.