


Шнуровой клавишный выключатель 10 АХ, 250 В~ Универсальный выключатель / проходной выключатель



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|--|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  Белый | 0146 13 | 1 | 13 | 4010337146131 |

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Поперечное сечение соединительных проводов | |
| - для жестких и гибких проводов до: | 2,5 мм ² |
| Номинальная мощность | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 Вт |

Указания

- Для настенного и потолочного монтажа.
- Возможно также подключение с подсветкой.
- В зависимости от наличия.

Комплект поставки

- Все устройства поставляются в комплекте с монтажной пластиной, кабельным и канальным вводом.