


Шнуровой клавишный выключатель 10 АХ, 250 В~ Универсальный выключатель / проходной выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0146 13	1	13	4010337146131

Технические характеристики

Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт

Указания

- Для настенного и потолочного монтажа.
- Возможно также подключение с подсветкой.
- В зависимости от наличия.

Комплект поставки

- Все устройства поставляются в комплекте с монтажной пластиной, кабельным и канальным вводом.