

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с контрольной лампочкой



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0182 40	1/5	01	4010337182405
 Серый	0182 42	1/5	11	4010337182429
 красный	0182 43	1/5	11	4010337182436
 зеленый	0182 45	1	11	4010337182450
 Синий	0182 46	1/5	11	4010337182467
 Черный	0182 47	1/5	11	4010337182474

Характеристики

- С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Глубина установки:	31 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм² до 2,5 мм²

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.