







Установочная рамка Gira E1 Антрацитовый



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|--|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  1-местн. | 0211 152 | 10 | 11 | 4010337125969 |
|  2-местн. | 0212 152 | 10 | 11 | 4010337125976 |
|  2-местн. без перегородки | 1002 152 | 1 | 11 | 4010337125983 |
|  3-местн. | 0213 152 | 1/5 | 11 | 4010337125990 |
|  4-местн. | 0214 152 | 1/5 | 11 | 4010337126027 |
|  5-местн. | 0215 152 | 1/5 | 11 | 4010337126041 |

Характеристики

- Не бьется.

Указания

- Подходит также для установки в каналы.
- Установочная рамка (1-5-мест.) в сочетании с набором уплотнителей подходит также для скрытого водозащищенного монтажа IP44.