


Вставка светодиодного диммера с поворотным выключателем



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 20 - 200 Вт	0300 00	1/5	22	4010337300007

Характеристики

- Переключение и диммирование ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп и высоковольтных светодиодных ламп с диммированием на основе фазовой отсечки по переднему фронту.
- Защита от короткого замыкания с помощью слаботочного предохранителя.
- С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50 Гц
Присоединенная мощность при 25 °С	
- Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по переднему фронту):	станд. от 3 до 40 Вт
- Лампы накаливания:	от 20 до 200 Вт
- Высоковольтные галогенные лампы:	от 20 до 200 Вт
Глубина установки:	32 мм
Температура окружающего воздуха:	от -5 °С до +45 °С

Указания

- Если температура окружающей среды выше 25 °С, уменьшите подключенную нагрузку.