


## Вставка светодиодного диммера с поворотным выключателем



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 20 - 200 Вт	0300 00	1/5	22	4010337300007

### Характеристики

- Переключение и диммирование ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп и высоковольтных светодиодных ламп с регулировкой фазовой компенсацией.
- Защита от короткого замыкания с помощью слаботочного предохранителя.
- С винтовыми клеммами.

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50 Гц
Присоединенная мощность при 25 °С	
- Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая компенсация):	тип. от 3 до 40 Вт
- Лампы накаливания:	от 20 до 200 Вт
- Высоковольтные галогенные лампы:	от 20 до 200 Вт
Глубина установки:	32 мм
Температура окружающего воздуха:	от -5°С до +45°С

### Указания

- При температуре окружающего воздуха, превышающей 25 °С, снизить подключенную нагрузку.