


Вставка электронного потенциометра для управляющего входа 1–10 В Функция переключения



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	0309 00	1/5	02	4010337309000

Характеристики

- Электронный потенциометр с функцией переключения для электронных пускорегулирующих аппаратов или трансформаторов Тropic с управляющим входом 1 – 10 В.
- При нажатии кнопки управления ЭПРА включается и выключается.
- Вращением настраивается яркость.
- Регулируемая базовая яркость.
- Защита коммутирующего контакта от короткого замыкания благодаря встроенному слаботочному предохранителю.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В, 50/60 Гц
Интерфейс 1 - 10 В	
- Управляющее напряжение:	от 0,7 до 12 В
- Управляющий ток:	Макс. 50 мА
Ток переключения	
- Омический:	6 А
Глубина установки:	32 мм
Температура окружающего воздуха:	от +5°C до +25°C

Комплект поставки

- Предохранитель входит в комплект поставки.