


## Термостат помещения 24/10 (4) А~ с размыкающим контактом



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	0391 112	1/5	02	4010337065562

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 24 В
Номинальный ток:	10 (4) А
Присоединенная мощность:	прим. 240 Вт
Разность температур переключения:	прим. 0,5 К
Понижение ночью:	прим. 4 К
Класс энергопотребления:	I = 1 %
Глубина установки:	25 мм
Температура окружающего воздуха:	от +5°C до +30°C

### Указания

- Только для винтового крепления.
- Плоская конструкция.