

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с повернутой на 30° вставкой



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0448 40	1/5	01	4010337448402
 Серый	0448 42	1/5	11	4010337448426
 красный	0448 43	1/5	11	4010337448433
 Синий	0448 46	1/5	11	4010337448464
 Черный	0448 47	1/5	11	4010337448471

Технические характеристики

Глубина установки:	31 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²

Указания

- Специально подходит для угловых штепсельных вилок.
- Также для использования в энергетических стойках Gira и системах для установки под полом.
- Для винтового крепления, без распорочных захватов.