









Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с защитой от перенапряжения и полем для надписи



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	0451 01	1/5	02	4010337451013
 Белый глянцевый	0451 03	1/5	02	4010337451037
 Белый матовый	0451 27	1/5	02	4010337451273
 Антрацитовый	0451 28	1/5	02	4010337451280
 Цвет «алюминий»	0451 26	1/5	02	4010337451266
 Черный матовый	0451 005	1/5	02	4010337037699
 Серый матовый	0451 015	1/5	02	4010337080978
 Красный глянцевый	0451 02	1/5	02	4010337451020

Характеристики

- Защищает электрические и электронные устройства от переходных перенапряжений.
- Со звуковым и визуальным сигналом.
- С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В, 50/60 Гц
Номинальный ток I_L :	16 А
Порог срабатывания защиты	
- U_R (L/N):	$\leq 1,25$ кВ
- U_R (L/PE, N/PE):	$\leq 1,25$ кВ
Глубина установки:	31 мм
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до $+40^\circ\text{C}$
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²

Указания

- Высокочувствительная защита типа 3 для электрических и электронных устройств от переходных перенапряжений согласно EN 61643-11.
- Применение только в комбинации с малочувствительной защитой тип 1 и средней защитой тип 2.
- Применение в сетях TN, TT и IT.

Комплект поставки

- Прилагается табличка для надписи «EDV».