

## Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с защитой от перенапряжения



| Спецификация                                                                                | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  Белый     | 0451 40 | 1/5                 | 02          | 4010337451402 |
|  Серый   | 0451 42 | 1/5                 | 02          | 4010337451426 |
|  красный | 0451 43 | 1/5                 | 02          | 4010337451433 |
|  Синий   | 0451 46 | 1/5                 | 02          | 4010337451464 |
|  Черный  | 0451 47 | 1/5                 | 02          | 4010337451471 |

### Характеристики

- Защищает электрические и электронные устройства от переходных перенапряжений.
- Со звуковым и визуальным сигналом.
- С винтовыми клеммами.

### Технические характеристики

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение:   | АС 230 В, 50/60 Гц |
| Номинальный ток $I_L$ :   | 16 А               |
| Порог срабатывания защиты |                    |
| - $U_P$ (L/N):            | $\leq 1,25$ кВ     |
| - $U_P$ (L/PE, N/PE):     | $\leq 1,25$ кВ     |
| Глубина установки:        | 31 мм              |

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +40 °C

Поперечное сечение соединительных  
проводов

- для проводов с сечением от: 1,5 мм<sup>2</sup> до 2,5 мм<sup>2</sup>

---

## Указания

- Высокочувствительная защита типа 3 для электрических и электронных устройств от переходных перенапряжений согласно EN 61643-11.
  - Применение только в комбинации с малочувствительной защитой тип 1 и средней защитой тип 2.
  - Применение в сетях TN, TT и IT.
-