








Розетки

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	0454 01	1/5	01	4010337454014
 Чисто-белый глянцевый	0454 03	1/5	01	4010337454038
 Чисто-белый шелковисто-матовый	0454 27	1/5	01	4010337454274
 Антрацитовый	0454 28	1/5	11	4010337454281
 Цвет "алюминий"	0454 26	1/5	11	4010337454267
 Черный матовый	0454 005	1	11	4010337037583
 Нержавеющая сталь	0454 600	1	11	4010337021490

Технические характеристики

Глубина установки: 32 мм

Указания

- В сочетании с комплектом уплотнителей и установочной рамкой (1-5-мест.) из серий выключателей Standard 55 и Gira E2 можно устанавливать розетки SCHUKO скрытого монтажа с откидной крышкой и защитой от воды в соответствии с IP44.
