









Накладка с кнопкой для диммера и электронного потенциометра



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 0650 01 | 10 | 02 | 4010337650010 |
|  Белый глянцевый | 0650 03 | 10/100 | 02 | 4010337650034 |
|  Белый матовый | 0650 27 | 10 | 02 | 4010337650270 |
|  Антрацитовый | 0650 28 | 10 | 02 | 4010337650287 |
|  Цвет «алюминий» | 0650 26 | 10 | 02 | 4010337650263 |
|  Черный матовый | 0650 005 | 10 | 02 | 4010337036593 |
|  Серый матовый | 0650 015 | 10 | 02 | 4010337081210 |
|  Нержавеющая сталь | 0650 600 | 1 | 02 | 4010337022329 |