









## Накладка с кнопкой для диммера и электронного потенциометра



| Спецификация  | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый  | 0650 01  | 10                  | 02          | 4010337650010 |
|  Белый глянцевый   | 0650 03  | 10/100              | 02          | 4010337650034 |
|  Белый матовый     | 0650 27  | 10                  | 02          | 4010337650270 |
|  Антрацитовый      | 0650 28  | 10                  | 02          | 4010337650287 |
|  Цвет «алюминий»   | 0650 26  | 10                  | 02          | 4010337650263 |
|  Черный матовый    | 0650 005 | 10                  | 02          | 4010337036593 |
|  Серый матовый     | 0650 015 | 10                  | 02          | 4010337081210 |
|  Нержавеющая сталь | 0650 600 | 1                   | 02          | 4010337022329 |