








Двойная розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) и цельной накладкой для приборной коробки скрытого монтажа, 1-местн.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	0783 01	1	01	4010337783015
 Белый глянцевый	0783 03	1	01	4010337783039
 Белый матовый	0783 27	1	01	4010337783275
 Антрацитовый	0783 28	1	11	4010337783282
 Цвет «алюминий»	0783 26	1	11	4010337783268
 Черный матовый	0783 005	1	11	4010337037507
 Серый матовый	0783 015	1	11	4010337081876

Технические характеристики

Глубина установки:	25 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²
Температура окружающего воздуха	
- повышенная защита от прикосновения:	от 0 °С до +45 °С

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Указания

- Подходит для любой стандартной приборной коробки.
 - Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
-