










## Накладка для коаксиальной антенной розетки



| Спецификация  | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый  | 0869 01  | 10/100              | 01          | 4010337869016 |
|  Белый глянцевый   | 0869 03  | 10/100              | 01          | 4010337009504 |
|  Белый матовый     | 0869 27  | 10/100              | 01          | 4010337869276 |
|  Антрацитовый      | 0869 28  | 10                  | 11          | 4010337869283 |
|  Цвет «алюминий»   | 0869 26  | 10                  | 11          | 4010337869269 |
|  Черный матовый    | 0869 005 | 10                  | 11          | 4010337036616 |
|  Серый матовый     | 0869 015 | 10                  | 11          | 4010337081890 |
|  Нержавеющая сталь | 0869 600 | 5                   | 11          | 4010337021605 |

## Характеристики

- Выламываемое третье отверстие.

---