









Накладка для коаксиальной антенной розетки



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 0869 01 | 10/100 | 01 | 4010337869016 |
|  Белый глянцевый | 0869 03 | 10/100 | 01 | 4010337009504 |
|  Белый матовый | 0869 27 | 10/100 | 01 | 4010337869276 |
|  Антрацитовый | 0869 28 | 10 | 11 | 4010337869283 |
|  Цвет «алюминий» | 0869 26 | 10 | 11 | 4010337869269 |
|  Черный матовый | 0869 005 | 10 | 11 | 4010337036616 |
|  Серый матовый | 0869 015 | 10 | 11 | 4010337081890 |
|  Нержавеющая сталь | 0869 600 | 5 | 11 | 4010337021605 |

Характеристики

- Выламываемое третье отверстие.

Указания

- Только для винтового крепления.
